

# decotric Rauhfaser-Kraftlöser

## Anwendungsbereich:

decotric Rauhfaser-Kraftlöser ist ein Konzentrat, das schnell und kraftvoll auch mehrfach mit Dispersionsfarbe gestrichene Rauhfaser und andere schwer entfernbare Tapeten löst.

## Eigenschaften:

- extrem starke Lösekraft
- Konzentrat
- schnelles Durchweichen der Tapete
- für überstrichene Rauhfaser, Vliestapeten und schwere Tapeten

## Technische Daten:

Rohstoffbasis: nichtionische Tenside, Wasser, Additive  
 Dichte: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: 7 – 8

## Verdünnung:

Zum Ablösen von Rauhfaser und anderen schweren Tapeten 250 ml decotric Rauhfaser-Kraftlöser mit 5 l Wasser verdünnen. Zum Entfernen von leichten und mittleren Papiertapeten kann der Wasserzusatz auf 10 l erhöht werden.

## Verarbeitung:

Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät satt auftragen. Gegebenenfalls den Auftrag wiederholen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten lassen sich die Tapeten leicht abziehen. Wasserundurchlässige Anstriche und Tapeten vor dem Auftragen mit einer Stachelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Rückstände des Rauhfaser-Kraftlösers lassen sich leicht mit Wasser entfernen.

## Verbrauch:

1 l – reicht für ca. 150 – 200 m<sup>2</sup>  
 250 ml – reicht für ca. 35 – 50 m<sup>2</sup>

Je nach Verdünnung und Auftragsmenge

## Hinweise:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Bei Spritzverarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen, entstehenden Sprühnebel nicht einatmen. Geeignete Atemschutzfabrikate sind A-P2 oder ABEK-P2. Durch eine lang anhaltende Einwirkung eines Sprühnebels auf die Augen, kann eine Sehbeeinträchtigung eintreten. In diesem Falle zwingend Arzt aufsuchen.

## Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551 / 1 92 40

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.pufas.de](http://www.pufas.de) oder unter [sds@pufas.de](mailto:sds@pufas.de)

## Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
006704001	4007955067047	250 ml
006705001	4007955067054	1 l



## Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.